

HOLEX**Par rukavica, Veličina rukavice: 11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094343 11
GTIN	4067263783527
Razred artikla	02H

Opis**Izvedba:**

Rukavice za montažu s PU prevlakom za precizne radove u suhom radnom okruženju. Dobar osjećaj ugodne i visok stupanj prozračnosti. Posebice prikladne za precizno rukovanje malim elektroničkim dijelovima, za radove održavanja, inspekciju, montiranja.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Ekološki prihvatljivo, ambalaža 100 % bez plastike.

Tehnički opis

Kategorija zaštite	Kategorija II
Veličina rukavice	11
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Sadržaj	12

Funkcija rukavice	Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 388	4131X
Materijal nosača	Poliamid
Prevlaka	PU
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Preciznost
Duljina	255 mm
Boja	siva
Tehnologija pletenja	13G
AQL	G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje.
Primjena	višekratno
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice