

Garant

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	156775 5
GTIN	4067263965060
Razred artikla	15A

Opis

Izvedba:
Nož za osnovno tijelo br. 156770.

Tehnički opis

Za osnovno tijelo	5 - 20
Rezni materijal	HSS

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	50 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	50 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	50 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	40 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	35 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	25 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	25 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	20 m/min	H

Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	15 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	10 m/min	S
GG(G)	prikladno	25 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		