



Magnet za podizanje tereta UL E, maks. nosivost: 100kg



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085980 100
GTIN	5012095627906
Razred artikla	08P

Opis

Izvedba:

Kompaktna čvrsta izvedba s Neodym permanentnim magnetima. Optimalni učinak čak i kod velikih zračnosti, bez rasipanja magnetskog polja. Certificirana sila otpuštanja (vidi ispitni certifikat).

Lagano pokretna aktivacijska ručka sa sigurnosnim zaporom za mehanizam za prebacivanje. Magneti za podizanje imaju sigurnosni faktor 3:1.

Upotreba:

Za sigurno rukovanje i transport plosnatih i obliih materijala (br. 085990; 085980). Za dijelove od lijevanog željeza ili čelika, ploče, šipke ili cijevi. Primjena u skladištima, ljevaonicama/čeličanicama, skladištenju čelika, području alatničarstva i proizvodnje.

Tehnički opis

Dimenzija B	131 mm
Dimenzija G	32 mm
Dimenzija E	49 mm
minimalna debljina stijenke materijala, ravni	7,5 mm
Dimenzija D	75 mm

maksimalan Ø okrugli	80 mm
Dimenzija A	91 mm
Dimenzija C	65 mm
Dimenzija F	185 mm
maksimalna duljina, ravna	1000 mm
maksimalni nosivi teret ravan	100 kg
Težina	3 kg
maksimalni nosivi teret okrugli	65 kg
minimalna debljina stjenke materijala, okrugli	7,5 mm
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Vrsta proizvoda	Magnet za podizanje tereta