



## Magnet za podizanje tereta UL E, maks. nosivost: 300kg



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085980 300
GTIN	5012095627913
Razred artikla	08P

### Opis

#### Izvedba:

Kompaktna čvrsta izvedba s Neodym permanentnim magnetima. Optimalni učinak čak i kod velikih zračnosti, bez rasipanja magnetskog polja. Certificirana sila otpuštanja (vidi ispitni certifikat).

Lagano pokretna aktivacijska ručka sa sigurnosnim zaporom za mehanizam za prebacivanje.

Magneti za podizanje imaju sigurnosni faktor 3:1.

#### Upotreba:

Za sigurno rukovanje i transport plosnatih i oblikih materijala (br. 085990; 085980). Za dijelove od lijevanog željeza ili čelika, ploče, šipke ili cijevi. Primjena u skladištima, ljevaonicama/čeličanicama, skladištenju čelika, području alatničarstva i proizvodnje.

### Tehnički opis

maksimalan Ø okrugli	100 mm
maksimalni nosivi teret okrugli	150 kg
maksimalni nosivi teret ravan	300 kg
minimalna debljina stijenke materijala, okrugli	10 mm
Dimenzija C	95 mm

Dimenzija G	46 mm
maksimalna duljina, ravna	1500 mm
Dimenzija D	95 mm
Dimenzija B	202 mm
Dimenzija F	253 mm
Dimenzija E	74 mm
Težina	10 kg
minimalna debljina stjenke materijala, ravni	10 mm
Dimenzija A	157 mm
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Vrsta proizvoda	Magnet za podizanje tereta