



## Magnet za podizanje tereta UL E, maks. nosivost: 1000kg



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085980 1000
GTIN	5012095627937
Razred artikla	08P

### Opis

#### Izvedba:

Kompaktna čvrsta izvedba s Neodym permanentnim magnetima. Optimalni učinak čak i kod velikih zračnosti, bez rasipanja magnetskog polja. Certificirana sila otpuštanja (vidi ispitni certifikat).

Lagano pokretna aktivacijska ručka sa sigurnosnim zaporom za mehanizam za prebacivanje. Magneti za podizanje imaju sigurnosni faktor 3:1.

#### Upotreba:

Za sigurno rukovanje i transport plosnatih i oblih materijala (br. 085990; 085980). Za dijelove od lijevanog željeza ili čelika, ploče, šipke ili cijevi. Primjena u skladištima, ljevaonicama/čeličanicama, skladištenju čelika, području alatničarstva i proizvodnje.

### Tehnički opis

maksimalni nosivi teret ravan	1000 kg
Dimenzija E	71 mm
minimalna debljina stijenke materijala, okrugli	15 mm
Dimenzija D	148 mm
Dimenzija G	81 mm

Dimenzija C	145 mm
Dimenzija F	342 mm
maksimalni nosivi teret okrugli	300 kg
Dimenzija A	266 mm
Dimenzija B	320 mm
minimalna debljina stjenke materijala, ravni	15 mm
maksimalna duljina, ravna	2500 mm
maksimalan Ø okrugli	180 mm
Težina	39 kg
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Vrsta proizvoda	Magnet za podizanje tereta