

**Magnet za podizanje tereta UL E, maks. nosivost: 600kg****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085980 600
GTIN	5012095627920
Razred artikla	08P

Opis**Izvedba:**

Kompaktna čvrsta izvedba s Neodym permanentnim magnetima. Optimalni učinak čak i kod velikih zračnosti, bez rasipanja magnetskog polja. Certificirana sila otpuštanja (vidi ispitni certifikat).

Lagano pokretna aktivacijska ručka sa sigurnosnim zaporom za mehanizam za prebacivanje. Magneti za podizanje imaju sigurnosni faktor 3:1.

Upotreba:

Za sigurno rukovanje i transport plosnatih i oblikih materijala (br. 085990; 085980). Za dijelove od lijevanog željeza ili čelika, ploče, šipke ili cijevi. Primjena u skladištima, ljevaonicama/čeličanicama, skladištenju čelika, području alatničarstva i proizvodnje.

Tehnički opis

Dimenzija F	223 mm
Dimenzija C	116 mm
maksimalni nosivi teret ravan	600 kg
Težina	20 kg
minimalna debljina stijenke materijala, ravni	12,5 mm

Dimenzija G	59 mm
minimalna debljina stjenke materijala, okrugli	12,5 mm
maksimalni nosivi teret okrugli	300 kg
maksimalna duljina, ravna	2000 mm
Dimenzija B	265 mm
Dimenzija E	106 mm
maksimalan \varnothing okrugli	140 mm
Dimenzija A	213 mm
Dimenzija D	116 mm
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Vrsta proizvoda	Magnet za podizanje tereta