

**Honeywell**  
HOWARD  
LEIGHT**Čepić za zaštitu sluha, elektronski Impact in-EAR PRO, Tip: IE\_PRO****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	097783 IE_PRO
GTIN	3603830341076
Razred artikla	09A

**Opis****Izvedba:**

Slušalice koje se stavljaju u uho elektronički su čepić za zaštitu sluha s kontrolom glasnoće i jačine zvuka. Te se reprodukcije zvuka reproduciraju realistično i bez gubitka kvalitete zahvaljujući **Hear-through funkciji** uz zasebnu kontrolu. Jačina je ograničena na sigurnu maksimalnu razinu i zaustavlja se kada ambijentalna glasnoća premaši 82 db. Osim toga, na primjer, tehnologija Impact In-Ear PRO može **se povezati s telefonom putem Bluetooth veze**.

- **Glasnoća zvuka Hear-Through može se podesiti zasebno u 6 razina.**
- **Bluetooth glasnoća može se podesiti zasebno u 15 razina.**

Baterija od 200 mAh može se potpuno napuniti unutar 2 sata putem USB-C priključka. Slušalice koje se stavljaju u uho imaju prilagodljive i savitljive držače za uši za udobno nošenje. Višekratne kapsule napravljene od silikona dostupne su u tri različite veličine, ovisno o ušnom kanalu. SNR = 30 dB (H = 28 dB, M = 29 dB, L = 29 dB)

**Upotreba:**

Za komunikaciju u zahtjevnim okruženjima s visokim i promjenjivim razinama buke.

**Standard:**

EN 352-2; EN 352-7; EN 352-9; EN 352-10

**Dio isporuke:**

1x Impact in-Ear PRO, 1x transportni kofer, 1x USB tip C kabel za punjenje, 1x upute za upotrebu, 2x zamjenski PODS SMALL, 2x zamjenski PODS MEDIUM, 2x zamjenski PODS LARGE.

## Tehnički opis

SNR vrijednost (vrijednost prigušenja)	30 dB(A)
Seriya	Impact in-EAR PRO
Trajanje rada	10 h
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Standard	EN 352-2
Standard	EN 352-7
Vrsta proizvoda	Štitnici za uši