

## Garant

**Stezna glava za ravne površine oblik AD, BT 40 A = 100, Ø stezanja D1: 6mm**



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	303650 6
GTIN	4067263983972
Razred artikla	31A

### Opis

#### Izvedba:

Sve drške tvrdo tokarene (miran rad).

#### Prednost:

Iz **dvostrukog kontakta konusa i vodoravne površine** proizlazi stabilnije i preciznije stezanje:

- **Kvalitetnija površina**
- **Dulji vijek trajanja alata**
- **Nepromijenjeni dosjed u vretenu (i u slučaju velikog broja okretaja)**
- **Bolja koncentričnost**

BT prihvat s dvostrukim kontaktom moguće je ugraditi na standardno BT strojno vreteno – ili obrnuto. Ipak, prednosti dvostrukog kontakta očituju se samo u kombinaciji prihvata i vretena.

#### Upotreba:

Za prihvat alata s bočnim brušenim površinama tj. weldon prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

#### Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

### Tehnički opis

Stezni Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Vanjski Ø D	25 mm
a	1 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm

Rezervni stezni vijak 309900	6
Prihvat	BT 40 A = 100
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Izvedba	BT-DC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

## Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 6 mm	309900 6
--	----------