



Sigurnosni kolut za namatanje kabla, tip: 10S



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081192 10S
GTIN	7391390467041
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Kolut za namatanje s **vođenom automatikom namotavanja i odmotavanja, višestruka blokada po okretaju**. Zatvoreno **plastično kućište, otporno na lom**. Termička **zaštita od preopterećenja**, robusni H07RN-F neopren-kabel s priključkom za spojku.

Jednostavna montaža na zid, odnosno strop sa **zakretnim područjem od 180°**.

Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela od $\varnothing > 1$ mm, ali alate i žice treba držati podalje.

Upotreba:

Za poboljšanje ergonomije zahvaljujući radu sa smanjenim opterećenjem kabla kao i rasporedu kabla te sprječavanju opasnosti od nesreća i ozljeda zbog kablova koji se nalaze na podu.

Napomena:

Namatač crijeva s povratnom oprugom vidi br. 080066 do 080079.

Tehnički opis

Opskrba energijom	Mrežni pogon
Materijal kabla	Neopren-guma
Visina	313 mm

Nazivni napon	240 V
Struktura kabla	3G2,5
Nazivna snaga, odrolano	3500 W
Materijal kućišta	Plastika
Duljina kabla	10 m
širina	190 mm
Razred kabla	H07RN-F
IP-klasa zaštite	IP 44
Duljina	406 mm
Vrsta proizvoda	Kolut za namatanje kabla