



## Glodača glava za velike posmake 7792VX, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 40/4mm



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 221908 40/4   |
| GTIN           | 2050002058552 |
| Razred artikla | 28R           |

### Opis

#### Opis:

Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

### Tehnički opis

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 0904           |
| Vijak za izmjenjivu pločicu           | 229918 (T15; 2,1Nm) |
| maksimalna dubina reza ap maks        | 1,5 mm              |
| Veličina izmjenjive rezne pločice     | 09                  |
| Ø prihvatne rupe                      | 16 mm               |
| Ø D <sub>3</sub>                      | 25 mm               |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Ø reza $D_c$                               | 40 mm                             |
| Ukupna duljina $L_{ukupno}$                | 32 mm                             |
| Broj oštrica Z                             | 4                                 |
| Unutarnje hlađenje                         | da                                |
| Interpolacija Ø $D_{min}$                  | 65 mm                             |
| Interpolacija Ø $D_{maks}$                 | 78 mm                             |
| Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$ | 24,3 mm                           |
| Kut uranjanja $\alpha_{maks}$              | 0,59 stupanj                      |
| Kut rezne oštrice $\kappa$                 | 13 stupanj                        |
| Fz Helix                                   | 0,7                               |
| Izvedba drške                              | s provrtom                        |
| Primjena glodala                           | Uranjanje                         |
| Primjena glodala                           | Cirkularno glodalo                |
| Primjena glodala                           | Plungen                           |
| Strategija rezanja                         | HPC                               |
| Vrsta proizvoda                            | Glodača glava za kopirno glodanje |

---

## Pribor

|              |        |
|--------------|--------|
| Stezni vijak | 229918 |
|--------------|--------|