

Garant**Nasadni ključ s 2K-Haptoprene drškom, širina ključa: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	622152 10
GTIN	4067263012641
Razred artikla	61C

Opis**Izvedba:**

Ergonomski oblikovana **ručica** s praktičnom **Haptoprene** površinom i plastičnom jezgrom otpornom na udarce. Zbog posebne strukture površine moguć je prijenos velikih okretnih momenata čak i s mokrim ili masnim rukama. **Oštrica** od krom-vanadij-čelika. Poniklana i kromirana površina. **Od vel. 8 sa šesterokutnim nastakom kao pomagalom.**

Tehnički opis

Duljina cilindričnog dijela	160 mm
ukupna duljina	273 mm
Širina ključa	10 mm
6-kut kao pomoć odvijaču	13 mm
Profil progona	6-kutni nasadni ključ
Ergonomska drška	ergonomski, ravno
Materijal oštrice	Krom-vanadij-čelik
Materijal drške	2K-Haptoprene
Površina oštrice	poniklano i kromirano
Oštrica i drška mogu se skinuti	ne
s produžnom oštricom/oštricama	ne
Vrsta proizvoda	Nasadni ključevi

