



Glodača glava za velike posmake 7792VX, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 52/5mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221908 52/5
GTIN	2050002058576
Razred artikla	28R

Opis

Opis:

Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	229919 (T15; 3,1Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD.. 1205
Veličina izmjenjive rezne pločice	12
Ø D ₃	31 mm
Ø prihvatne rupe	22 mm
Ø reza D _c	52 mm

maksimalna dubina reza ap maks	2,5 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
Broj oštrica Z	5
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	83 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	102 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	30,3 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,57 stupanj
Kut rezne oštrice k	12 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Plungen
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229919
--------------	--------