



## Glodača glava za velike posmake 7792VX, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 20/3mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221905 20/3
GTIN	2050002058507
Razred artikla	28R

### Opis

#### Opis:

Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

### Tehnički opis

Ø reza D <sub>c</sub>	20 mm
maksimalna dubina reza ap maks	0,9 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XP.. 0603
Ø D <sub>3</sub>	9 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229915 (T7; 0,8 Nm)
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	35 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	06
Prihvatni navoj M	M10
Broj oštrica Z	3
Unutarnje hlađenje	da

Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\text{maks}}$	8,2 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	29 mm
Kut uranjanja $\alpha_{\text{maks}}$	1,4 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	38 mm
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Plungen
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Stezni vijak	229915
--------------	--------