

Garant**Držac za svrdla s izmjenjivim pločicama, PSC 63 kratko, za Ø drške DS: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308585 32
GTIN	4067263002635
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Položaj zatika s navojem za spuštanje konusa u punom svrdlu pomaknut je za 0,4 mm.
- Kod pritezanja povećani Ø sustava steže se u odnosu na nalijegajuću površinu.
- Time se dobiva bolji oslonac koji omogućava jači pomak.
- Visoka koncentričnost zahvaljujući poravnatoj nalijegajućoj površini od 3 µm.
- S rupom za RFID/Baluff čip.

Upotreba:**Za prihvat svih svrdla prema DIN 6595, dio 1.****Odgovara:**

Sva svrdla s izmjenjivim reznim pločicama s cilindričnom drškom prema DIN 6595, dio 1.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309885; nasadni ključ br. 309893.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	75 mm
Vanjski Ø D	52 mm
Prihvat	PSC 63 kratko
Norma prihvata	ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje	da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹

Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava