

**Garant****Usadnik glave noža s rupama rashladnog kanala, oblik ADB, BT 30 A = 100, Ø trna d1: 27mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303012 27
GTIN	4067263002673
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Konusna drška, vijenac i dosjedna površina brušeni po obodu.

Sve drške tvrdo tokarene (miran rad). Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. Oblik ADB. S 4 kanala rashladnog sredstva.

**Dio isporuke:**

Uključuje pritezni vijak za glodalo.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802. Specijalni ključ br. 309840.

**Tehnički opis**

Ø trna d <sub>1</sub>	27 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	27
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	27
Vanjski Ø D	50 mm
Prihvat	BT 30 A = 100
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	ISO 7388-2

Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 5 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža