

Garant**Termoskupljajuća stezna glava s prorezima za rashladne kanale, SK 40 kratko, Østezanja- D1: 3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302362 3
GTIN	4067263778387
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- S 4 proreza za rashladne kanale na steznom otvoru.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.

Prednost:

Poboljšano hlađenje izravno na osovini alata. **Olakšava smanjivanje alata malih promjera.**

Upotreba:

Za stezanje glodala i svrdala s cilindričnom drškom tolerancije h6. Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Vanjski Ø D	17 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Ø D ₂	12 mm
Stezni Ø D ₁	3 mm
Prihvat	SK 40 kratko

Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Balluffchip rupe	da
Provrt za rashladne kanale	da
Vrsta proizvoda	Hidraulička stezna glava