

**Garant****Termoskupljajuća stezna glava s prorezima za rashladne kanale, SK 40 kratko, Østezanja- D1: 4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302362 4
GTIN	4067263778394
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- S 4 proreza za rashladne kanale na steznom otvoru.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.

**Prednost:**

Poboljšano hlađenje izravno na osovini alata. **Olakšava smanjivanje alata malih promjera.**

**Upotreba:**

Za stezanje glodala i svrdala s cilindričnom drškom tolerancije h6. Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Vanjski Ø D	17 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	4 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Prihvat	SK 40 kratko

Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Balluffchip rupe	da
Provrt za rashladne kanale	da
Vrsta proizvoda	Hidraulička stezna glava