

Garant

Termoskupljajuća stezna glava s prorezima za rashladne kanale, HSK-A 63 A = 130, Østezanja- D1: 4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	308311 4
GTIN	4067263014386
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- Čelik otporan na toplinu.
- S 4 proreza za rashladne kanale na steznom otvoru.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S utorom za RFID / Balluff čip.

Prednost:

Poboljšano hlađenje izravno na osovini alata. **Olakšava smanjivanje alata malih promjera.**

Upotreba:

Za stezanje glodala i svrdala s cilindričnim drškom tolerancije h6. Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, termostezni produžetak br. 302410 – 302416, uređaj za termostezanje br. 354210 – 304755.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	130 mm
Vanjski Ø D	17 mm
Stezni Ø D ₁	4 mm
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Ø D ₂	12 mm

Prihvat	HSK-A 63 A = 130
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava