

Garant

**Termoskupljajuća stezna glava oblik ADB, s rupama rashladnog kanala, BT 50
A = 100, Ø stezanja D1: 20mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303437 20
GTIN	4067263014454
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Integrirano podešavanje duljine alata, put podešavanja 10 mm (od Ø 6).
- Vel. 3 – 5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u toleranciji h6.

Standard:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308806, termostežni produžetci br. 302410 – 302417, termostežni uređaji 354210 – 354400.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	20 mm
Ø D ₂	33 mm
Vanjski Ø D	42 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Prihvat	BT 50 A = 100
Norma prihvata	ISO 7388-2

Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava