

**Garant**

**Termoskupljajuća stezna glava oblik ADB, s rupama rashladnog kanala, BT 50  
A = 100, Ø stezanja D1: 8mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303437 8
GTIN	4067263014416
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Integrirano podešavanje duljine alata, put podešavanja 10 mm (od Ø 6).
- Vel. 3 – 5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u toleranciji h6.

**Standard:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308806, termostežni produžetci br. 302410 – 302417, termostežni uređaji 354210 – 354400.

**Tehnički opis**

Stezni Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Vanjski Ø D	27 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Prihvat	BT 50 A = 100
Norma prihvata	ISO 7388-2

Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava