

Garant**Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala, PSC 40 kratko, Ø stezanja D1: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308560 6
GTIN	4067263014669
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **S rupom za RFID/Baluff čip.**
- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**
- **Obrađene su funkcionalne površine unutrašnjeg obrisa uređaja PSC.**

S provrtima za kanale rashladnog sredstva i navojem za zatvaranje.

Upotreba:

Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Dodatni pribor:

Produžetak termostezne glave br. 302410 – 302417. Uređaji za termostezanje br. 354210 – 354450.

Cijev za rashladno sredstvo br. 309885; nasadni ključ br. 309893 i komplet za balansiranje vijaka br. 309906 Gr. 180.

Tehnički opis

Provrt za rashladne kanale	s mogućnosti zaključavanja
Ø D ₂	21 mm
Vanjski Ø D	27 mm
Duljina izboja A-dimenzija	75 mm
Stezni Ø D ₁	6 mm

Prihvat	PSC 40 kratko
Norma prihvata	ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje	da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava