

**X.L...SR-D, SC3025, veličina izmjenjive rezne pločice: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	221933 12
GTIN	4059782505711
Razred artikla	28E

Opis**Izvedba:**

Posebno debele izmjenjive rezne pločice s brušenom Wiper oštricom.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnički opis

Tip	GG
Veličina izmjenjive rezne pločice	12
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XDLW120508-SR-D
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	2,5 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	SC3025
Rezni materijal	HM
Posmak f_z po zubu	0,3 - 2 mm

Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
GG(G)	prikladno	260 m/min	K
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		