



## Glodača glava za velike posmake 7792VX, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 42/4mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221908 42/4
GTIN	2050001705914
Razred artikla	28R

### Opis

#### Opis:

Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

### Tehnički opis

maksimalna dubina reza ap maks	1,5 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	42 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	09
Vijak za izmjenjivu pločicu	229918 (T15; 2,1Nm)
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	32 mm
Ø prihvatne rupe	16 mm

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD.. 0904
Ø D <sub>3</sub>	21 mm
Broj oštrica Z	4
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D <sub>min</sub>	63 mm
Interpolacija Ø D <sub>maks</sub>	82 mm
Max duljina uranjanja L za α <sub>maks</sub>	20,3 mm
Kut uranjanja α <sub>maks</sub>	0,85 stupanj
Kut rezne oštrice κ	12 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Plungen
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Stezni vijak	229918
--------------	--------