

**X.L...SR-D, SC3025, veličina izmjenjive rezne pločice: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	221933 16
GTIN	4059782505773
Razred artikla	28E

**Opis****Izvedba:**

Posebno debele izmjenjive rezne pločice s brušenom Wiper oštricom.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tehnički opis**

Veličina izmjenjive rezne pločice	16
Tip	GG
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XELW160512-SR-D
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	4,18 mm
Kutni radijus	1,2 mm
Vrsta	SC3025
Rezni materijal	HM
Posmak $f_z$ po zubu	0,3 - 2 mm
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
GG(G)	prikladno	260 m/min	K
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		