

**Ručna lančana dizalica Tralift™, nosivost: 0,25t****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	086019 0,25
GTIN	2050001747013
Razred artikla	08Y

**Opis****Izvedba:**

Bilo koja lančana dizalica se ispituje u tvornici s preopterećenjem i isporučuje se s uputom za rad i ispitnim certifikatom.

Kompletno čelična konstrukcija. Igljasti i kuglični ležajevi na svim rotirajućim dijelovima. Automatsko zaustavljanje kod preopterećenja. Okretna za 360°, kovana kuka.

**Napomena:**

**Nosivost do 20 t, spremnik lanaca i protuklizna spojka na upit.**

**Tehnički opis**

Normalna podizna visina	3 m
Sila podizanja pri nazivnom teretu	11 daN
Materijal kućišta	Puni čelik
Nosivost t	0,25 t
Broj lanaca	1
Nosivost	250 kg

Težina	3,2 kg
Vrsta proizvoda	Viseća kuka