



## Glodača glava za velike posmake 7792VX, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 63/5mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221908 63/5
GTIN	4059782505131
Razred artikla	28R

### Opis

#### Opis:

Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

### Tehnički opis

Ø D <sub>3</sub>	42 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	63 mm
Ø prihvatne rupe	22 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229919 (T15; 3,1Nm)
Veličina izmjenjive rezne pločice	12
maksimalna dubina reza ap maks	2,5 mm

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD.. 1205
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	40 mm
Broj oštrica Z	5
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	105 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	124 mm
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\text{maks}}$	41,3 mm
Kut uranjanja $\alpha_{\text{maks}}$	0,42 stupanj
Kut rezne oštrice k	12 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Plungen
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Stezni vijak	229919
--------------	--------