

**Glodača glava za velike posmake 7792VX, s provrtom, Ø D / broj pločica Z:
80/6mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 221908 80/6 |
| GTIN | 4059782503533 |
| Razred artikla | 28R |

Opis**Opis:**

Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

Tehnički opis

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Vijak za izmjenjivu pločicu | 229920 (TP20; 7,6Nm) |
| Ø D ₃ | 53 mm |
| maksimalna dubina reza ap maks | 3,5 mm |
| Ukupna duljina L _{ukupno} | 50 mm |
| Ø reza D _c | 80 mm |
| Veličina izmjenjive rezne pločice | 16 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Ø prihvatne rupe | 27 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XE.. 1605 |
| Broj oštrica Z | 6 |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Interpolacija Ø D _{min} | 133 mm |
| Interpolacija Ø D _{maks} | 158 mm |
| Max duljina uranjanja L za α _{maks} | 52,3 mm |
| Kut uranjanja α _{maks} | 0,38 stupanj |
| Kut rezne oštrice κ | 16 stupanj |
| Fz Helix | 0,7 |
| Izvedba drške | s provrtom |
| Primjena glodala | Uranjanje |
| Primjena glodala | Cirkularno glodalo |
| Primjena glodala | Plungen |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |

Pribor

| | |
|--------------|--------|
| Stezni vijak | 229920 |
|--------------|--------|