

**X.LT..ER-D41, SC6525, veličina izmjenjive rezne pločice: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	221927 16
GTIN	4059782505926
Razred artikla	28E

**Opis****Izvedba:**

Posebno debele izmjenjive rezne pločice s brušenom Wiper oštricom.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tehnički opis**

Tip	ST1400
Veličina izmjenjive rezne pločice	16
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XELT160512-ER-D41
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	4,18 mm
Kutni radijus	1,2 mm
Vrsta	SC6525
Rezni materijal	HM
Posmak $f_z$ po zubu	0,2 - 2,5 mm

Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	340 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	260 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	210 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	155 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		