

**X.LT..ER-D41, X400, veličina izmjenjive rezne pločice: 09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	221925 09
GTIN	4059782506404
Razred artikla	28F

Opis**Izvedba:**

Posebno debele izmjenjive rezne pločice s brušenom Wiper oštricom.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnički opis

Tip	ST1400
Veličina izmjenjive rezne pločice	09
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XDLW090408-SR-D
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	2,01 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	X400
Rezni materijal	HM
Posmak f_z po zubu	0,2 - 1,8 mm

Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	260 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	240 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	110 m/min	P
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		