



Glodača glava za velike posmake 7792VX, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 66/4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221908 66/4
GTIN	4059782504479
Razred artikla	28R

Opis

Opis:

Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

Tehnički opis

Ø D ₃	45 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	12
Ø reza D _c	66 mm
maksimalna dubina reza ap maks	2,5 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	45 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229919 (T15; 3,1Nm)

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD.. 1205
Ø prihvatne rupe	27 mm
Broj oštrica Z	4
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D _{min}	111 mm
Interpolacija Ø D _{maks}	130 mm
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	44,3 mm
Kut uranjanja α _{maks}	0,39 stupanj
Kut rezne oštrice κ	12 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Plungen
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229919
--------------	--------