



## Glodača glava za velike posmake 7792VX, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 66/5mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221908 66/5
GTIN	2050002058583
Razred artikla	28R

### Opis

#### Opis:

Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

### Tehnički opis

Ø reza D <sub>c</sub>	66 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229919 (T15; 3,1Nm)
Ø D <sub>3</sub>	45 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	12
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	45 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD.. 1205

Ø prihvatne rupe	27 mm
maksimalna dubina reza ap maks	2,5 mm
Broj oštrica Z	5
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D <sub>min</sub>	111 mm
Interpolacija Ø D <sub>maks</sub>	130 mm
Max duljina uranjanja L za α <sub>maks</sub>	44,3 mm
Kut uranjanja α <sub>maks</sub>	0,39 stupanj
Kut rezne oštrice κ	12 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Plungen
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Stezni vijak	229919
--------------	--------