



Glodača glava za velike posmake 7792VX, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 40/2mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221900 40/2
GTIN	4059782504837
Razred artikla	28R

Opis

Opis:

Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	172 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	16
Ø drške D_s h6	40 mm
Ø reza D_c	40 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229920 (TP20; 7,6 Nm)
Ø D_3	13 mm
Duljina izboja L_1	102 mm
maksimalna dubina reza ap maks	3,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD..
Broj oštrica Z	2
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D_{maks}	78 mm

Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	53 mm
Kut uranjanja α_{\max}	3,18 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{\max}	6,3 mm
Kut rezne oštrice κ	16 stupanj
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Plungen
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229920
--------------	--------