

HOLEX
Izmjenjive rezne glave za svrdlo HSS-E-PM, TiAlN, Ø D: 30mm

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 232286 30 |
| GTIN | 4045197593603 |
| Razred artikla | 22F |

Opis
Izvedba:

Izmjenjive HSS rezne glave za univerzalnu primjenu. Bez naknadnog brušenja. S lomačem odvojenih čestica. S naoštrenim vrhom za veliku stabilnost i samocentriranje. Za rupe do točnosti IT10.

Napomena:

Ostale veličine, izvedbe s VHM oštricama i oštricama od 180°, dostupne na zahtjev.

Tehnički opis

| | |
|---|-------------|
| za tip osnovnog elementa | 25 |
| Ø D | 30 mm |
| Posmak f u INOX-u > 900 N/mm ² | 0,24 mm/okr |
| Posmak f u čeliku < 900 N/mm ² | 0,34 mm/okr |
| Broj zamjena/oštrica | 1 |
| Prevlaka | TiAlN |
| Kut vrha | 132 stupanj |
| Vrsta | TiAlN |
| Rezni materijal | HSS E PM |

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Broj oštrica Z | 2 |
| Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|--------------|-----------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno | 200 m/min | N |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno | 200 m/min | N |
| Aluminij > 10% Si | prikladno | 120 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 65 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 60 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 55 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno | 50 m/min | P |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | 30 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 30 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno | 20 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | prikladno | 15 m/min | S |
| GG(G) | prikladno | 60 m/min | K |
| CuZn | prikladno | 140 m/min | N |
| mokro maksimalno | prikladno | | |