

**X.LT...ER-D411, SP6519, veličina izmjenjive rezne pločice: 09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	221928 09
GTIN	2050002058637
Razred artikla	28E

**Opis****Izvedba:**

Posebno debele izmjenjive rezne pločice s brušenom Wiper oštricom.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tehnički opis**

Veličina izmjenjive rezne pločice	09
Tip	INOX; Ti
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XDLT090412-ER-D411
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	2,27 mm
Kutni radijus	1,2 mm
Vrsta	SP6519
Rezni materijal	HM
Posmak $f_z$ po zubu	0,2 - 2,5 mm

Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	280 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	185 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	210 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	S
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	220 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		