

**Stezna glava za ER čahure oblik AD, BT 30 A = 60, za veličinu ER čahura: 32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302747 32
GTIN	4067263015314
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni. Sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3/18000 min-1. Visokokvalitetne precizne stezne matice.

**Upotreba:**

Za prihvatanje alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 - oblik A i oblik B.

**Dio isporuke:**

Uključuje ER priteznu maticu.

**Dodatni pribor:**

ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309745 ili br. 613300. Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

**Napomena:**

Odgovarajuće stezne matice br. 309580, odnosno 309610.

**Tehnički opis**

Rezervna ER matica	32
Stezni raspon	2 - 20 mm
Duljina izboja A-dimenzija	60 mm
ER stezni ključ	32
Vanjski Ø D	50 mm
za ER stezna kliješta	32

Prihvat	BT 30 A = 60
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta