

**Prihvata za alat oblik B4 radijalni lijevi, kratki, Ø drške d1: 30mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319037 30
GTIN	4067263201236
Razred artikla	32V

Opis**Izvedba:**

- Ojačano HRC 58 ±2.
- Sve radne površine brušene.
- S kuglastim mlaznicama za prskanje.

Upotreba:

Pretežno za vanjsku obradu.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnički opis

Ø drške d ₁	30 mm
l ₁	22 mm
h ₆	38 mm
h ₅	28 mm
b ₂	35 mm

l_2	40 mm
h_1	20 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 30
b_1	70 mm
h_2	29 mm
Oblik	B
Vrsta proizvoda	VDI držač alata