


Prihvata za alat oblik B6 radijalni lijevi, dugi, Ø drške d1: 40mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319057 40
GTIN	4067263201342
Razred artikla	32V

Opis
Izvedba:

- Ojačano HRC 58 ±2.
- Sve radne površine brušene.
- S kuglastim mlaznicama za prskanje.

Upotreba:

Pretežno za vanjsku obradu.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnički opis

l_2	44 mm
b_1	118 mm
Ø drške d_1	40 mm
b_2	75,5 mm
h_2	25 mm
l_1	22 mm

h ₁	25 mm
h ₅	32,5 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 40
Oblik	B
Vrsta proizvoda	VDI držač alata