



Stega za bočno stezanje s ekscentrom, Navoj: M10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370051 M10
GTIN	4059245559732
Razred artikla	37K

Opis

Prednost:

- **Kompaktna izvedba.**
- **Brzo i jednostavno stezanje sklopova sa stezanjem prema dolje.**

Upotreba:

Za bočno pritezanje uskih i širokih izradaka. Sila stezanja uvodi se ekscentričnim podešavanjem s dodatnim učinkom za stezanjem prema dolje.

Materijal:

Kućište napravljeno od kaljenog čelika, bruniranog.

Tehnički opis

maksimalni stezni moment	55 Nm
Širina B ₁	40 mm
Širina B ₂	12 mm
Stezni podizaj	5 mm
Visina H	29 mm
Duljina D (L)	54 mm

Sila stezanja	5,5 kN
Vrsta proizvoda	Stega za bočno stezanje