


**Potporni element nakošeno, vanjsko navoj, zakrećuje natrag, navoj M: M6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370063 M6
GTIN	4059245309627
Razred artikla	37K

**Opis****Izvedba:**

- Tijela od poboljšanog čelika, fosfatirana.
- Kugla zaštićena od iskretanja.

Samostalno vraćanje u početni položaj.

S vanjskim navojem.

**Upotreba:**

Služe kao graničnik, kontaktna površina i tlačni komad kod izrade naprava.

**Napomena:**

Moguća kombinacija s okretnom stegom br. 370085 – 370086 ili steznim polugama br. 370073 i 370074.

**Tehnički opis**

Duljina 1	36 mm
Vanjski Ø D	26 mm
Duljina ovratnika L <sub>2</sub>	10 mm
maksimalna opteretivost (statička)	64 kN

Navoj M	M6
H <sub>1</sub>	13 mm
visina H <sub>2</sub>	9 mm
Vrsta proizvoda	Potporni element