


**Potporni element nakošeno, vanjsko navoj, zakrećuje natrag, navoj M: M8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370063 M8
GTIN	4059245309634
Razred artikla	37K

Opis**Izvedba:**

- Tijela od poboljšanog čelika, fosfatirana.
- Kugla zaštićena od iskretanja.

Samostalno vraćanje u početni položaj.

S vanjskim navojem.

Upotreba:

Služe kao graničnik, kontaktna površina i tlačni komad kod izrade naprava.

Napomena:

Moguća kombinacija s okretnom stegom br. 370085 – 370086 ili steznim polugama br. 370073 i 370074.

Tehnički opis

maksimalna opteretivost (statička)	90 kN
Vanjski Ø D	30 mm
Navoj M	M8
Duljina 1	40 mm

Duljina ovratnika L_2	12 mm
visina H_2	12 mm
H_1	18 mm
Vrsta proizvoda	Potporni element