

**Potporni element nakošeno, vanjsko navoj, zakrećuje natrag, navoj M: M8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370069 M8
GTIN	4059245001057
Razred artikla	37K

**Opis****Izvedba:**

Tijela od poboljšanog čelika, fosfatirana. Kugla zaštićena od iskretanja. Samostalno vraćanje u početni položaj. S vanjskim navojem.

**Upotreba:**

Služe kao graničnik, kontaktna površina i tlačni komad kod izrade naprava.

**Napomena:**

Moguća kombinacija sa steznim kukama br. 370073 i 370074.

**Tehnički opis**

maksimalna opteretivost (statička)	90 kN
Vanjski $\varnothing D_1$	23 mm
Navoj M	M8
Vanjski $\varnothing D$	28 mm
$\varnothing D_3$	11 mm
Visina H	21,5 mm

## List s podacima

Vrsta proizvoda

Potporni element