

**Potporni element ravni, vanjski navoj, zakret prema natrag, navoj M: M12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370068 M12
GTIN	4059245001026
Razred artikla	37K

**Opis****Izvedba:**

Tijela od poboljšanog čelika, fosfatirana. Kugla zaštićena od iskretanja. Samostalno vraćanje u početni položaj. S vanjskim navojem.

**Upotreba:**

Služe kao graničnik, kontaktna površina i tlačni komad kod izrade naprava.

**Napomena:**

Moguća kombinacija s okretnom stegom br. 370085 – 370086 ili steznim polugama br. 370073 i 370074.

**Tehnički opis**

Vanjski $\varnothing D_1$	35 mm
Navoj M	M12
maksimalna opteretivost (statička)	220 kN
Vanjski $\varnothing D$	40 mm
Visina H	32 mm

## List s podacima

Ø D <sub>3</sub>	16 mm
Vrsta proizvoda	Potporni element