

**Potporni element nakošeno, vanjsko navoj, zakrećuje natrag, navoj M: M12****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 370069 M12    |
| GTIN           | 4059245001071 |
| Razred artikla | 37K           |

**Opis****Izvedba:**

Tijela od poboljšanog čelika, fosfatirana. Kugla zaštićena od iskretanja. Samostalno vraćanje u početni položaj. S vanjskim navojem.

**Upotreba:**

Služe kao graničnik, kontaktna površina i tlačni komad kod izrade naprava.

**Napomena:**

Moguća kombinacija sa steznim kukama br. 370073 i 370074.

**Tehnički opis**

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Vanjski $\varnothing D_1$          | 35 mm  |
| Vanjski $\varnothing D$            | 40 mm  |
| Navoj M                            | M12    |
| maksimalna opteretivost (statička) | 220 kN |
| Visina H                           | 32 mm  |
| $\varnothing D_3$                  | 16 mm  |

## List s podacima

Vrsta proizvoda

Potporni element