

**Cilindrični natezač, Tip: 2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370075 2
GTIN	4059245030804
Razred artikla	37K

Opis

Izvedba:

Kompletno od kaljenog i bruniranog čelika. S upuštenim vijkom. Glava vijka upuštena u natezač.

Upotreba:

Izravno pričvršćivanje vijkom u postojeći provrt u rasteru bez upuštanja. Za stezanje obradaka na malom prostoru. Za stezanje obradaka na malom prostoru. Za ugradnju u pojedinačne uređaje za stezanje.

Dodatni pribor:

Opruge i cilindarski vijci na zahtjev

Tehnički opis

$F_{maks.}$	8,8 kN
visina H_2	12 mm
H_1	52 mm
$\varnothing D_2$	15 mm
$\varnothing D$	20 mm

List s podacima

Ø D ₁	12 mm
Ø D ₃	8,5 mm
B	15 mm
Vrsta proizvoda	Natezač