

**Cilindrični natezač, Tip: 4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370076 4
GTIN	4059245030859
Razred artikla	37K

**Opis**

Izvedba:

Kompletno od kaljenog i bruniranog čelika. Glava vijka oslonjena na natezač tijekom montaže.

Upotreba:

Izravno pričvršćivanje vijkom u postojeći provrt u rasteru bez upuštanja. Za stezanje obradaka na malom prostoru. Za stezanje obradaka na malom prostoru. Za ugradnju u pojedinačne uređaje za stezanje.

Dodatni pribor:

Opruge i cilindarski vijci na zahtjev

**Tehnički opis**

H <sub>1</sub>	83 mm
visina H <sub>2</sub>	20 mm
F <sub>maks.</sub>	20,2 kN
Ø D	32 mm
Ø D <sub>2</sub>	20 mm

## List s podacima

B	20 mm
Ø D <sub>3</sub>	12,5 mm
Ø D <sub>1</sub>	17 mm
Vrsta proizvoda	Natezač