

**Cilindrični natezač, Tip: 4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370075 4
GTIN	4059245030866
Razred artikla	37K

Opis

Izvedba:

Kompletno od kaljenog i bruniranog čelika. S upuštenim vijkom. Glava vijka upuštena u natezač.

Upotreba:

Izravno pričvršćivanje vijkom u postojeći provrt u rasteru bez upuštanja. Za stezanje obradaka na malom prostoru. Za stezanje obradaka na malom prostoru. Za ugradnju u pojedinačne uređaje za stezanje.

Dodatni pribor:

Opruge i cilindarski vijci na zahtjev

Tehnički opis

visina H_2	20 mm
H_1	83 mm
$F_{maks.}$	20,2 kN
$\varnothing D_3$	12,5 mm
$\varnothing D_1$	17 mm

List s podacima

Ø D	32 mm
B	20 mm
Ø D ₂	20 mm
Vrsta proizvoda	Natezač