

**Cilindrični natezač, Tip: 3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370075 3
GTIN	4059245030811
Razred artikla	37K

Opis

Izvedba:

Kompletno od kaljenog i bruniranog čelika. S upuštenim vijkom. Glava vijka upuštena u natezač.

Upotreba:

Izravno pričvršćivanje vijkom u postojeći provrt u rasteru bez upuštanja. Za stezanje obradaka na malom prostoru. Za stezanje obradaka na malom prostoru. Za ugradnju u pojedinačne uređaje za stezanje.

Dodatni pribor:

Opruge i cilindarski vijci na zahtjev

Tehnički opis

visina H_2	16 mm
$F_{maks.}$	13,9 kN
H_1	66 mm
$\varnothing D_1$	14 mm
$\varnothing D_3$	10,5 mm

List s podacima

B	17 mm
Ø D ₂	18 mm
Ø D	25 mm
Vrsta proizvoda	Natezač