

Garant

Feedking glodača glava s velikim posmakom, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 18/2mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212905 18/2
GTIN	4045197607126
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Geometrija oštrica s **dinamičkim** djelovanjem za najviše vrijednosti posmaka. Ekstremno miran rad zahvaljujući **samostabilizirajućem ležištu izmjenjivih pločica**. **Optimizirana geometrija** za smanjenu silu rezanja, time je **manje opterećenje glavnog vretena**.

Prednost:

Posebno ekonomično zahvaljujući **iznimno čvrstim izmjenjivim reznim pločicama** s 4 oštrice.

Napomena:

Kod primjene produžetaka uvijek radite s unutarnjim hlađenjem. Koristite GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** s nastavkom br. **674252 vel. 9IP**.

Tehnički opis

Ø D ₂	17 mm
Prihvatni navoj M	M10
maksimalna dubina reza ap maks	0,85 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	30 mm
Ø D ₃	5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD.. 070308
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219810 (9IP; 2,2 Nm)

Ø D ₁ h6	10,5 mm
Ø reza D _c	18 mm
Broj oštrica Z	2
Unutarnje hlađenje	da
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	4 mm
Interpolacija Ø D _{min}	23 mm
Interpolacija a _p	0,85 mm
Kut uranjanja α _{maks}	4,29 stupanj
Interpolacija Ø D _{maks}	34 mm
Seriya	FeedKing
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Podjela oštrica	nejednako
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219810