

Garant

Feedking glodača glava s velikim posmakom, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 18/2mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212900 18/2
GTIN	4045197607102
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Geometrija oštrica s **dinamičkim** djelovanjem za najviše vrijednosti posmaka. Ekstremno miran rad zahvaljujući **samostabilizirajućem ležištu izmjenjivih pločica**. Optimizirana geometrija za smanjenu silu rezanja, time je **manje opterećenje glavnog vretena**.

Prednost:

Posebno ekonomično zahvaljujući **iznimno čvrstim izmjenjivim reznim pločicama** s 4 oštrice.

Napomena:

Koristite GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** s nastavkom br. **674252 vel. 9IP**.

Tehnički opis

Ø D ₃	5 mm
Ø reza D _c	18 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD.. 070308
Ø drške D ₅ h6	16 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219810 (9IP; 2,2 Nm)
maksimalna dubina reza ap maks	0,85 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	80 mm
Duljina izboja L ₁	30 mm
Broj oštrica Z	2

Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	34 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	23 mm
Kut uranjanja α_{maks}	4,29 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	4 mm
Interpolacija a_p	0,85 mm
Serija	FeedKing
Kut rezne oštrice κ	10 stupanj
Izvedba drške	Weldon drška
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219810