

**Garant****Feedking glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 50/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212910 50/5
GTIN	4045197321008
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Geometrija oštrica s **dinamičkim** djelovanjem za najviše vrijednosti posmaka. Ekstremno miran rad zahvaljujući **samostabilizirajućem ležištu izmjenjivih pločica**. **Optimizirana geometrija** za smanjenu silu rezanja, time je **manje opterećenje glavnog vretena**.

**Prednost:**

Posebno ekonomično zahvaljujući **iznimno čvrstim izmjenjivim reznim pločicama** s 4 oštrice.

**Napomena:**

Koristite GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina $L_{ukupno}$	40 mm
maksimalna dubina reza ap maks	1,15 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Ø reza $D_c$	50 mm
Ø prihvatne rupe	22 mm

Ø D <sub>3</sub>	34 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD.. 09T308
Broj oštrica Z	5
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D <sub>min</sub>	84 mm
Interpolacija Ø D <sub>maks</sub>	98 mm
Interpolacija a <sub>p</sub>	1,15 mm
Max duljina uranjanja L za α <sub>maks</sub>	33,5 mm
Kut uranjanja α <sub>maks</sub>	0,51 stupanj
Serijska	FeedKing
Kut rezne oštrice κ	9 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Podjela oštrica	nejednako
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219933
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP